

Turvalaskuhana, Tyyppi: F



Tilaustiedot

Tilausnumero	981520 F
GTIN	2050002019164
Tuoteluokka	96V

Kuvaus

Malli:

Turvalaskuhanat eri materiaaleista tynnyreiden hallittuun tyhjentämiseen. Alumiininen tippuvedenpitävä turvahana, jousi ruostumatonta terästä, itsesulkeutuva. Aukko 25 mm, kiertoliitos 2 liukurenkaalla, O-rengas tiivisteenä. Venttiili O-renkaalla. Avaa painamalla (annostelu mahdollinen), käännä ottamisen jälkeen ylös, jolloin hana ei valuta. Lämmönkesto noin 205 °C:seen asti.

Tynnyreille. Kahden tuuman ulkokierteellä ja yhden tuuman liittimellä esim. letkun liitinhylsille.

Tekninen kuvaus

Tiivistemateriaali	FPM/FKM
Materiaali	Alu
Liekkien esto	kyllä
Sarjan sisältö	1
Itsesulkeutuva	kyllä
Kiinnityskierre	2 tuumaa
Tuotetyyppi	Turvalaskuhana

