

## Impregnoitu puinen turvaritilä, 1× viiste pitkittäissivu ja 2×päätyprofiili lyhyillä sivuilla, Leveys 80 cm, Kulkuritilän pituus: 200cm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	964862 200
GTIN	4047482136298
Tuoteluokka	96C

### Kuvaus

#### Malli:

Puinen turvaritilä kestävästä, uritetuista pyökkilistoista. Listat yhdistetty ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla vajereilla, vahvuus 3 mm. Lukitus ja suojukset messinkiä. Elastiset NBR-materiaalista valmistetut kumijalat estävät puuritilän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Soveltuu impregoinnin ansiosta käyttöön erityisesti öljy- ja kylmävoiteluaineiden yhteydessä. Puhdistus: Puuritilä kääretään rullalle.

**Korkeus:** n. 35 mm

**Paino:** n. 13 kg/m<sup>2</sup>

**Standardi:** IFA (Saksan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työsuojeluinstituutti) on tarkastanut liukastumisen eston (R11) ja vapaan välin (V10).

#### Päätyprofiili:

Lisäviiste ritilän **leveillä sivuilla**.

#### Viiste:

Lisäviiste ritilän **pitkittäisillä sivuilla** 45° kulmassa.

### Tekninen kuvaus

Kulkuritilän pituus	200 cm
Paino	24,5 kg
Valmistajamerkintä	Puinen päällysritilä
Tuotenimen määrite	Leveys 80 cm
Kulkuritilän leveys	80 cm

Tuotetyyppi

Puinen päällyksritilä