

Impregroitu puinen turvaritilä, ilman viistettä, ilman päätyprofiilia, Leveys 100 cm, Kulkuritilän pituus: 150cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	964863 150
GTIN	4047482136267
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

Puinen turvaritilä kestävästä, uritetuista pyökkilistoista. Listat yhdistetty ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla vajereilla, vahvuus 3 mm. Lukitus ja suojukset messinkiä. Elastiset NBR-materiaalista valmistetut kumijalat estävät puuritilän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Soveltuu impregoinnin ansiosta käyttöön erityisesti öljy- ja kylmävoiteluaineiden yhteydessä. Puhdistus: Puuritilä kääritään rullalle.

Korkeus: n. 35 mm

Paino: n. 13 kg/m²

Standardi: IFA (Saksan lakisääteisen tapaturmavakuutuskeskuksen työsuojeluinstituutti) on tarkastanut liukastumisen eston (R11) ja vapaan välin (V10).

Tekninen kuvaus

Kulkuritilän pituus	150 cm
Paino	22,5 kg
Valmistajamerkintä	Puinen päällyskäyttö
Tuotenimen määrite	Leveys 100 cm
Kulkuritilän leveys	100 cm
Tuotetyyppi	Puinen päällyskäyttö

