

Impregnoitu puinen turvaritilä, 1× viiste ja 2×päätyprofiili lyhyillä sivuilla, Leveys 100 cm, Kulkuritilän pituus: 150cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	964865 150
GTIN	4047482136304
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

Puinen turvaritilä kestävästä, uritetuista pyökkilistoista. Listat yhdistetty ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla vajereilla, vahvuus 3 mm. Lukitus ja suojukset messinkiä. Elastiset NBR-materiaalista valmistetut kumijalat estävät puuritilän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Soveltuu impregoinnin ansiosta käyttöön erityisesti öljy- ja kylmävoiteluaineiden yhteydessä. Puhdistus: Puuritilä kääritään rullalle.

Korkeus: n. 35 mm

Paino: n. 13 kg/m²

Standardi: IFA (Saksan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työsuojeluinstituutti) on tarkastanut liukastumisen eston (R11) ja vapaan välin (V10).

Päätyprofiili:

Lisäviiste ritilän **leveillä sivuilla**.

Viiste:

Lisäviiste ritilän **pitkittäisillä sivuilla** 45° kulmassa.

Tekninen kuvaus

Paino	22,5 kg
Kulkuritilän pituus	150 cm
Valmistajamerkintä	Puinen päällyksiritilä
Tuotenimen määrite	Leveys 100 cm
Kulkuritilän leveys	100 cm

Tuotetyyppi

Puinen päällyksritilä