

**Garant****Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 4X5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610600 4X5
GTIN	4062406219642
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.  
Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Erityisen pitkäikäinen ja erittäin kestävä.

**Standardi:****DIN 3110 / ISO 3318****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi, matta.

**Tekninen kuvaus**

kidan enimmäiskorkeus h	3 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
kidan enimmäisleveys b1	13 mm
kidan enimmäisleveys b2	14 mm
Avaimen pituus L	100 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	4 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	5 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318
Kidan asento 1	15 astetta

Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain