

**Garant****Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613600 9
GTIN	4062406219666
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaattu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Lenkipuolella **HT-drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erittäin tarkka profiili.

**Etu:**

- Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	9 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	4,5 mm
Avaimen pituus L	120 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain