

**Garant****Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613600 12
GTIN	4062406220044
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaattu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Lenkipuolella **HT-drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erittäin tarkka profiili.

**Etu:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**Tekninen kuvaus**

kidan enimmäiskorkeus h1	5,5 mm
Avainkoko	12 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	140 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	10 mm
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain