

**Garant****Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613600 30
GTIN	4062406220129
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Lenkipuolella **HT-drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erittäin tarkka profiili.

**Etu:**

- Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

**Tekninen kuvaus**

Avaimen pituus L	330 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko	30 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	20 mm
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain