

Garant**Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614600 12
GTIN	4062406220143
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasiusta kestävä.

Lenkipää jyrkästi taivutettu.

Standardi:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilsseilemätön), pyöristetty pinta.

Huomautus:

HT-Drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **HT-Drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
kidan enimmäiskorkeus h1	6 mm
Avaimen pituus L	180 mm
Avainkoko	12 mm
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	9 mm
Renkaan asento	10 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu

Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklatu
kipinöimätön	ei
Rengas syvään taivutettu	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain