

**Garant****Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614600 10
GTIN	4062406220624
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

**Lenkipää jyrkästi taivutettu.**

**Standardi:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **HT-Drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**Tekninen kuvaus**

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	165 mm
Avainkoko	10 mm
kidan enimmäiskorkeus $h_1$	5,5 mm
Renkaan asento	10 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu

Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklatu
kipinöimätön	ei
Rengas syvään taivutettu	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain