

Garant**Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 10X13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610600 10X13
GTIN	4062406220211
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Erityisen pitkäikäinen ja erittäin kestävä.

Standardi:**DIN 3110 / ISO 3318****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi, matta.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	170 mm
kidan enimmäiskorkeus h	6 mm
Avainkoko ₂	13 mm
Avainkoko ₁	10 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
kidan enimmäisleveys b ₂	31 mm
kidan enimmäisleveys b ₁	26 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318
Kidan asento 1	15 astetta

Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain