

Garant**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 10X13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615600 10X13
GTIN	4062406220877
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkipuolilla **HT-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Huomautus:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.

Etu

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta.**
- **Ruuveja suojataan.**
- **Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.**
- **Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	220 mm
Avainkoko ₁	10 mm
Avainkoko ₂	13 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	21 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	16 mm

Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Rengas syvään taivutettu	kyllä
avoin rengas	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain