

**Garant****Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 27X32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615600 27X32
GTIN	4062406221072
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.  
Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.  
Lenkipuolilla **HT-drive**-profiili.

**Standardi:****DIN 838 / ISO 3318****Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erittäin tarkka profiili.

**Etu**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta.**
- **Ruuveja suojataan.**
- **Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.**
- **Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**Tekninen kuvaus**

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	40 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	27 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	360 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	32 mm

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	48 mm
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Rengas syvään taivutettu	kyllä
avoin rengas	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain