

**Garant****Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 12X13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615600 12X13
GTIN	4062406220884
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkipuolilla **HT-drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyörästetty pinta.

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erittäin tarkka profiili.

**Etu**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta.**
- **Ruuveja suojataan.**
- **Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.**
- **Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**Tekninen kuvaus**

Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	220 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	20 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	21 mm
Avainkoko $a_2$	13 mm

Avainkoko <sub>1</sub>	12 mm
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Rengas syvään taivutettu	kyllä
avoin rengas	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain