

**Garant****Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 30X32mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 615600 30X32  |
| GTIN         | 4062406221089 |
| Tuoteluokka  | 61A           |

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaattu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkipuolilla **HT-drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilsseilemätön), pyöristetty pinta.

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erittäin tarkka profiili.

**Etu**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta.**
- **Ruuveja suojataan.**
- **Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.**
- **Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**Tekninen kuvaus**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Avaimen pituus L                    | 365 mm |
| suurin lenkin $\varnothing D_2$ max | 48 mm  |
| Avainkoko <sub>2</sub>              | 32 mm  |
| suurin lenkin $\varnothing D_1$ max | 44 mm  |
| Avainkoko <sub>1</sub>              | 30 mm  |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Avainkoon mitat          | metriset mitat        |
| Renkaan asento           | 75 astetta            |
| Valmistusmenetelmä       | muottiintaottu        |
| Raaka-aine               | kromivanadiiniterästä |
| Pinta                    | mattakromattu         |
| Rengas syvään taivutettu | kyllä                 |
| avoin rengas             | ei                    |
| Tuotetyyppi              | Ruuviavain            |