

**Garant****Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 8X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610600 8X10
GTIN	4062406220198
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Erityisen pitkäikäinen ja erittäin kestävä.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi, matta.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko <sub>1</sub>	8 mm
Avaimen pituus L	140 mm
kidan enimmäisleveys b1	20 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
kidan enimmäiskorkeus h	5 mm
kidan enimmäisleveys b2	23 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	10 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318
Kidan asento 1	15 astetta

Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain