

**Garant****Kiintolenkkiavainsarja, Avainten määrä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613610 12
GTIN	4062406220587
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Lenkipuoella **HT-drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erittäin tarkka profiili.

**Etu:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**Tekninen kuvaus**

Tuotetyyppi	Ruuviavain
-------------	------------

## Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613600 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613600 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613600 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613600 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613600 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613500 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613600 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613600 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613600 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613600 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613600 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613600 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613600 24