

**Garant****Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 21X23mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615600 21X23
GTIN	4062406221010
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaattu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkipuolilla **HT-drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erittäin tarkka profiili.

**Etu**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta.**
- **Ruuveja suojataan.**
- **Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.**
- **Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko <sub>2</sub>	23 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	35 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	21 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	315 mm

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	32 mm
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Rengas syvään taivutettu	kyllä
avoin rengas	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain