

Garant**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 8X10mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	615600 8X10
GTIN	4062406220853
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaattu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkipuolilla **HT-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Huomautus:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.

Etu

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta.**
- **Ruuveja suojataan.**
- **Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.**
- **Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	180 mm
Avainkoko ₁	8 mm
Avainkoko ₂	10 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	14 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	16 mm

Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Rengas syvään taivutettu	kyllä
avoin rengas	ei
Tuotetyyppi	Ruuviaivain