

Garant**Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 13X17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610600 13X17
GTIN	4062406220266
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Erityisen pitkäikäinen ja erittäin kestävä.

Standardi:**DIN 3110 / ISO 3318****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi, matta.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b1	33 mm
Avainkoko ₂	17 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
kidan enimmäisleveys b2	39 mm
kidan enimmäiskorkeus h	6 mm
Avaimen pituus L	205 mm
Avainkoko ₁	13 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318
Kidan asento 1	15 astetta

Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain