

Garant**Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 19X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610600 19X22
GTIN	4062406220341
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Erytisen pitkäikäinen ja erittäin kestävä.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi, matta.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b1	44 mm
Avaimen pituus L	235 mm
Avainkoko ₁	19 mm
Avainkoko ₂	22 mm
kidan enimmäiskorkeus h	8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
kidan enimmäisleveys b2	49 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318
Kidan asento 1	15 astetta

Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain