

Garant**Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 30X34mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 610600 30X34 |
| GTIN | 4062406220457 |
| Tuoteluokka | 61A |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Erityisen pitkäikäinen ja erittäin kestävä.

Standardi:**DIN 3110 / ISO 3318****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi, matta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------------|
| kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm |
| Avainkoko ₁ | 30 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Avainkoko ₂ | 34 mm |
| kidan enimmäisleveys b2 | 75 mm |
| Avaimen pituus L | 300 mm |
| kidan enimmäisleveys b1 | 66 mm |
| Standardi | DIN 3110 |
| Standardi | ISO 3318 |
| Kidan asento 1 | 15 astetta |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Kidan asento 2 | 15 astetta |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | mattakromattu |
| kipinöimätön | ei |
| molemmin puolin samat avainleveydet | ei |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |