

**Garant****Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 8X9mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 615600 8X9    |
| GTIN         | 4062406220846 |
| Tuoteluokka  | 61A           |

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasiusta kestävä.

Lenkipuolilla **HT-drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilsseilemätön), pyöristetty pinta.

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erittäin tarkka profiili.

**Etu**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta.**
- **Ruuveja suojataan.**
- **Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.**
- **Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**Tekninen kuvaus**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Avaimen pituus L                   | 180 mm         |
| Avainkoko <sub>1</sub>             | 8 mm           |
| Avainkoon mitat                    | metriset mitat |
| Avainkoko <sub>2</sub>             | 9 mm           |
| suurin lenkin Ø D <sub>2</sub> max | 15 mm          |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| suurin lenkin $\varnothing D_1$ max | 14 mm                 |
| Renkaan asento                      | 75 astetta            |
| Valmistusmenetelmä                  | muottiintaottu        |
| Raaka-aine                          | kromivanadiiniterästä |
| Pinta                               | mattakromattu         |
| Rengas syvään taivutettu            | kyllä                 |
| avoin rengas                        | ei                    |
| Tuotetyyppi                         | Ruuviavain            |