

**Garant****Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614600 20
GTIN	4062406220716
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasiusta kestävä.

**Lenkipää jyrkästi taivutettu.**

**Standardi:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **HT-Drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**Tekninen kuvaus**

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	13,1 mm
Avaimen pituus L	280 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko	20 mm
Renkaan asento	10 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu

Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklatu
kipinöimätön	ei
Rengas syvään taivutettu	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain