

Garant**Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, Avainten määrä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615610 10
GTIN	4062406221119
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkkipuolilla **HT-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 27x30

Huomautus:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.

Etu

- Ruuveihin kosketetaan sivulta.
- Ruuveja suojataan.
- Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
- Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainten määrä	10
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	mattakromattu
Mittajärjestelmä metrinen	kyllä
Mittajärjestelmä tuuma	ei
Rengas syvään taivutettu	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615600 16X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615600 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615600 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615600 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615600 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 21X24 mm	615600 21X24
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 20X22 mm	615600 20X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 27X30 mm	615600 27X30
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X19 mm	615600 18X19
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615600 14X15