

Garant**Kierreleuat Kuusikulma, M: M9****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	140920 M9
GTIN	4062406221874
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Ulkokuusikulma standardinmukaisille avainmitoille. **Ilman** vuolevaa etuleikkuuta. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Huomautus:

Vaurioituneiden kierteiden uudelleenkierteitykseen tai kierteittämiseen vaikeapääsisissä paikoissa.

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,25 mm

Avainkoko: 21 mm

Korkeus: 9 mm

Tekninen kuvaus

Avainkoko	21 mm
Korkeus	9 mm
Nousu	1,25 mm
Kierteen koko	M9

Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 382
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		