

Garant**Kierreleuat, G: G3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142060 G3
GTIN	4062406224158
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Kuusikulmaiset kierreleuat **ilman** vuolevaa etuleikkuuta; kierteen korjaukseen.

Käyttö:

Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille DIN ISO 228/1.

Standardi: DIN 382

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 87,88 mm

Avainkoko: 130 mm

Korkeus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	25 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Avainkoko	130 mm
Kierteen Ø	87,88 mm
Kierteen koko	G3

Toleranssiluokka	A
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 382
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		