

Garant**Kierreleuat HSS, MF: 80X1,5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 141050 80X1,5 |
| GTIN | 4062406222970 |
| Tuoteluokka | 11K |

Kuvaus**Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 130 mm

Korkeus: 25 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-----------|
| Korkeus | 25 mm |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Nousu | 1,5 mm |
| Ulko-Ø | 130 mm |
| Kierteen koko | M80×1,5 |

| | |
|----------------|-------------|
| Kierretyyppi | MF |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | EN 22568 |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |