

**Garant****Kierreleuat HSS, MF: 18X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141050 18X0,75
GTIN	4062406222192
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,75 mm

Ulko-Ø: 45 mm

Korkeus: 14 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø	45 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Nousu	0,75 mm
Korkeus	14 mm
Kierteen koko	M18×0,75

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		