


Garant**Kierreleuat Kuusikulma, M: M11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140920 M11
GTIN	4062406221881
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Ulkkuusikulma standardinmukaisille avainmitoille. **Ilman** vuolevaa etuleikkuuta. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Huomautus:

Vaurioituneiden kierteiden uudelleenkierteitykseen tai kierteittämiseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Avainkoko: 27 mm

Korkeus: 11 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	1,5 mm
Avainkoko	27 mm
Korkeus	11 mm
Kierteen koko	M11

Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 382
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		