

Garant**Kierreleuat, BSW-LH: W2.3/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141550 W2.3/4
GTIN	4062406223953
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

Whitworth-kierteille BSW-normin BS84 mukaisesti keskitoleranssialueella.

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	69,85 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Toleranssiluokka	keskikova
Kierteen koko	W2.3/4
Ulko-Ø	120 mm
Kierrettä/ tuuma	3,5
Korkeus	36 mm

Kierretyyppi	BSW
Kylkikulma	55 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		