

Garant**Kierreleuat, UNF: 1.1/8-12****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	142620 1.1/8-12
GTIN	4062406224271
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 28,56 mm

Ulko-Ø: 65 mm

Korkeus: 18 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	12
Ulko-Ø	65 mm
Kierteen Ø	28,56 mm
Korkeus	18 mm

Kierteen koko	1.1/8-12 UNF
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		