

Garant**Kierreleuat, G: G5/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142050 G5/8
GTIN	4062406224042
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille DIN ISO 228/1.

Standardi: EN 24231

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 22,91 mm

Ulko-Ø: 55 mm

Korkeus: 16 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	22,91 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Toleranssiluokka	A
Kierteen koko	G5/8

Ulko-Ø	55 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Korkeus	16 mm
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 24231
Tuotetyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		