

Garant**Kierreleuat HSS, MF: 85X2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141050 85X2
GTIN	4062406222994
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 2 mm

Ulko-Ø: 130 mm

Korkeus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	130 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Nousu	2 mm
Korkeus	25 mm
Kierteen koko	M85x2

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		