

Garant**Kierreleuat HSS, MF: 45X3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141050 45X3
GTIN	4062406222680
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 3 mm

Ulko-Ø: 90 mm

Korkeus: 22 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	3 mm
Ulko-Ø	90 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Korkeus	22 mm
Kierteen koko	M45x3

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		