

Garant**Kierreleuat, UNF: 6-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142620 6-40
GTIN	4062406224233
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 3,51 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 5 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	5 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Kierteen Ø	3,51 mm
Ulko-Ø	20 mm

Kierteen koko	6-40 UNF
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		