

Garant**Kierreleuat HSS, MF: 4,5X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141050 4,5X0,5
GTIN	4062406222604
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

1 3/4 -kierteen etuviiste.

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,5 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 5 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	20 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Korkeus	5 mm
Nousu	0,5 mm
Kierteen koko	M4,5x0,5

Kierrettyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		