

**Garant****Kierreleuat, BSW-LH: W1.1/2****Tilastiedot**

Tilausnumero	141550 W1.1/2
GTIN	4062406223878
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

**Käyttö:**

**Whitworth-kierteille** BSW-normin BS84 mukaisesti keskitoleranssialueella.

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	38,1 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Toleranssiluokka	keskikova
Kierteen koko	W1.1/2
Kierrettä/ tuuma	6
Korkeus	30 mm
Ulko-Ø	75 mm

Kierretyyppi	BSW
Kylkikulma	55 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		