

Garant**Kierreleuat HSS, MF: 9X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141050 9X0,5
GTIN	4062406223007
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,5 mm

Ulko-Ø: 25 mm

Korkeus: 9 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	9 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Ulko-Ø	25 mm
Nousu	0,5 mm
Kierteen koko	M9x0,5

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		