

Garant**Kierreleuat, BSW-LH: W1.3/4****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 141550 W1.3/4 |
| GTIN | 4062406223915 |
| Tuoteluokka | 11K |

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

Whitworth-kierteille BSW-normin BS84 mukaisesti keskitoleranssialueella.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-----------|
| Kierteen Ø | 44,45 mm |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Toleranssiluokka | keskikova |
| Kierteen koko | W1.3/4 |
| Kierrettä/ tuuma | 5 |
| Ulko-Ø | 90 mm |
| Korkeus | 36 mm |

| | |
|---------------|-------------|
| Kierretyyppi | BSW |
| Kylkikulma | 55 astetta |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | EN 22568 |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |