

**Garant****Kierreleuat, UNC: 1.3/4-5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142520 1.3/4-5
GTIN	4062406224202
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

**Käyttö:**

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 5

Kierteen Ø: 44,45 mm

Ulko-Ø: 90 mm

Korkeus: 36 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	5
Korkeus	36 mm
Kierteen Ø	44,45 mm
Ulko-Ø	90 mm

Kierteen koko	1.3/4-5 UNC
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNC
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		