

**Garant****Kierreluat HSS, MF: 70X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141050 70X1,5
GTIN	4062406222925
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

**1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 120 mm

Korkeus: 22 mm

**Tekninen kuvaus**

Nousu	1,5 mm
Ulko-Ø	120 mm
Korkeus	22 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	M70×1,5

Kierrettyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		