

**Iskuruuvain, Tyyppi: GDS18E****Tilaustiedot**

Tilausnumero	074170 GDS18E
GTIN	
Tuoteluokka	03B

Kuvaus**Malli:**

Monipuolinen iskuruuvain voimakkaaseen ruuvaukseen.

- **Erittäin kestävä metallisen iskukoneiston ansiosta.**
- **Tarkkaan työskentelyyn kierrosluvun asetuksella.**
- **Kierto myötä- ja vastapäivään kiristämistä ja avaamista varten.**
- **Helppo käsitellä Softgrip-pinnoitteen ja edullisen tasapainotuksen ansiosta.**
- **Kiinnityskoukku esimerkiksi jousivetoon kiinnitystä varten.**

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	1300 min ⁻¹
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
Iskutiheys	1000 - 2600 min ⁻¹
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Tehonkulutus	500 W
Paino	3,2 kg

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	4 m/s ²
Valmistajamerkintä	GDS 18E
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M18
enimmäisvääntömomentti kova	250 Nm
Tyypillinen käyttö	Strong
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Iskuruuvain
USP2	Ruuvien maksimi-Ø M18, työkalunpidin 1/2 tuuman ulkoinen nelikanta
USP1	250 Nm kova