



Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 25 mm, Ø h10 DC: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	119010 16
GTIN	4014586612263
Tuoteluokka	03G

Kuvaus

Malli:

HSS-reikäjyrsin, QuickIN-kiinnitys.

Kokonaispituus: 72 mm koskee kaikkia porakokoja

Sopii:

Pikavaihtojärjestelmä aikaasäästävään, avaimettomaan työkalunvaihtoon.

Sopii FEIN-reikäjyrsimiin, sovittimen avulla myös muiden valmistajien koneisiin. Reikäjyrsin lastuaa vain yhden materiaalirenkaan, sen vuoksi n. 40 % – 60 % ajansäästö.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Huomautus:

FEIN-reikäjyrsinyksiköt, katso nro 076520/ 076524/ 076526 ryhmä 0 – Työpajavarusteet. Reikäjyrsimen 119010 ja 119000 käyttö edellyttää ulostyöntötapin 119019 käyttöä.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	16 mm
Lastuava aine	HSS
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Reikäjyrsimet

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		