



Käsipyörösaha, Tyyppi: GKS55GCE



Tilaustiedot

Tilausnumero	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Tehokas käsipyörösaha,

- **Karan lukitus.**
- **Constant-Electronic.**
- **Pölynpoistoimu.**
- **Pehmeä käynnistys.**
- **Yhteensopiva ohjauskiskon kanssa (FSN 1600).**

Tehokas käsipyörösaha, vähäinen paino ja kompakti rakenne.

- **Muuttuva kierrosluku, jolla sahausnopeus voidaan mukauttaa sahattavaan materiaaliin.**
- **Identtiset sahauslinjat 90°:n ja 45°:n sahauksille.**
- **Suuri sahausvyvyys: Kaksitasoinen vaihteisto parempaan sahaustehoon.**
- **Moottorijarru ja pehmeä käynnistys turvalliseen sahaukseen.**

Toimituksen sisältö:

Mukana kuusiokolo, kovametallisahanteriä (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), kulmavaste, tyhjiöadapteri, suuntaisrajoitin, L-BOXX 238.

Huomautus:

Pyörösahanterät löytyvät numerosta 583920.

Tekninen kuvaus

Sahanterän Ø	165 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	4 m/s ²
Enimmäiskierrosluku	4700 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	GKS 55+ GCE
Sahanterän reiän Ø	20 mm
Tehonkulutus	1350 W
Enimmäistyöstösyvyys 90°	63 mm
Paino	3,8 kg
Malli	Käsiyörösa
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

Pyörösahanteräexpert for Aluminium Terän Ø D 165 mm	583920 165
---	------------