

**Garant****Esiasetuslaite, Tyyppi: VGBASIC****Tilaustiedot**

Tilausnumero	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Tuoteluokka	31E

**Kuvaus****Malli:**

- 10 tuuman kosketusnäyttö, Windows 10 -käyttöjärjestelmä.
- Painopiste intuitiivisessa ja erittäin helppossa käytössä.
- Molempien akseleiden (X/Z) hienosäätö.
- Täsmällinen SK 50 neulalaakerikartio.
- Paineilmaliitäntä vähint. 5 bar.
- Digitaalikamera, 17-kertainen suurennus.
- Karan pyörintä- tai aksiaalipoikkeama enintään 5 µm.

**Käyttö:**

Koneella tai tuotantoyksikössä tehtävään työkalujen mittaamiseen ja määrittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

SK 50 neulalaakerikartio, mittausohjelmisto kaikilla tärkeimmillä vierailta kielillä ja 3 metriä pitkä kierrepaineilmaletku sekä 1/4 tuuman kytkentäpistoke.

**Erikoistarvike:**

- Alakaappi nro 354767.
- Kavennukset nro 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Etikettitulostin nro 085505 koko LW550.
- Etiketit nro 085565.
- Kalibrintikara nro 355105 koko 90 (kun käytetään SK 50 -työkaluja).
- Karalukitus nro 355102 koko 1.
- Lastuamissärmien puhdistaja nro 354788.
- Pölysuojus nro 354789 koko 1.

## Tekninen kuvaus

Syvyys	260 mm
Jalustan leveys	580 mm
Korkeus	710 mm
Karan kuormitus	50 kg
Mittausalue Z	400 mm
Paino	40 kg
Mittausalue X	400 mm
Pika-asetus	paineilmakäytt.
Mittaustapa	Kuvankäsittely 10 tuuman kosketusnäyttö
Mittauksen ohjaus	PC-mittauselektronikka
Kokonaisleveys	975 mm
Peruskiinnitys	SK 50
Liitäntä	100-230 V / 50-60 Hz
Mittaustarkkuus	0,01 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sarja	VG Basic
Tuotetyyppi	Asetuslaite