



Novometer-muodonmittauslaite, Mittausalue: 170-255mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435170 170-255
GTIN	2050001951328
Tuoteluokka	46D

Kuvaus

Malli:

Muodonmittauslaite Novometer keskisuurien **pyöreiden, soikeiden tai jatkuvien monikulmiomaisten reikien** sisäläpimittojen mittaamiseen. **Joustavien osien** mittaukseen.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla malli digitaalisella näytöllä tai liukukytkimellä, joka mahdollistaa toistettavan mittausvoiman. Ulkohalkaisijoiden mittaukseen sopiva malli saatavilla tilauksesta. Saatavana myös kiinteä versio, jossa on pöytä työkappaleen tukena. Novometer-mittauslaite, jonka tarkkuus on 0,01 mm, on saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,1 mm
Mittausalue	170 - 255 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Ääriiviivan mittauslaite

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue
300 mm

022500 300