



Novometer-muodonmittauslaite, Mittausalue: 55-100mm



Tilastiedot

Tilausnumero	435170 55-100
GTIN	2050001055675
Tuoteluokka	46D

Kuvaus

Malli:

Muodonmittauslaite Novometer keskisuurien **pyöreiden, soikeiden tai jatkuvien monikulmiomaisten reikien** sisäläpimittojen mittaamiseen. **Joustavien osien** mittaukseen.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla malli digitaalisella näytöllä tai liukukytkimellä, joka mahdollistaa toistettavan mittausvoiman. Ulkohalkaisijoiden mittaukseen sopiva malli saatavilla tilauksesta. Saatavana myös kiinteä versio, jossa on pöytä työkappaleen tukena. Novometer-mittauslaite, jonka tarkkuus on 0,01 mm, on saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,1 mm
Mittausalue	55 - 100 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Ääriviivan mittauslaite

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue
100 mm

022500 100