



Novometer-muodonmittauslaite, Mittausalue: 22-40mm



Tilastiedot

Tilausnumero	435170 22-40
GTIN	2050001951335
Tuoteluokka	46D

Kuvaus

Malli:

Muodonmittauslaite Novometer keskisuurien **pyöreiden, soikeiden tai jatkuvien monikulmiomaisten reikien** sisäläpimittojen mittaamiseen. **Joustavien osien** mittaukseen.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla malli digitaalisella näytöllä tai liukukytkimellä, joka mahdollistaa toistettavan mittausvoiman. Ulkohalkaisijoiden mittaukseen sopiva malli saatavilla tilauksesta. Saatavana myös kiinteä versio, jossa on pöytä työkappaleen tukena. Novometer-mittauslaite, jonka tarkkuus on 0,01 mm, on saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,1 mm
Mittausalue	22 - 40 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Ääriiviivan mittauslaite

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue
50 mm

022500 50