



Umpinainen kuulosuojain Peltor™ H505B



Tilaustiedot

Tilausnumero	097937
GTIN	4046719509218
Tuoteluokka	04M

Kuvaus

Malli:

Niskasangalla varustetut kuppikuulosuojaimet **hitsaustöihin**. Soveltuvat litteän rakenteensa ansiosta käytettäväksi hyvin hitsausmaskin alla. SNR = 24 dB (H = 29 dB, M = 20 dB, L = 13 dB).

Huomautus:

Speedglas-hitsausnaamio nrot 097905, 097910, 097912

SNR-arvo (vaimennusarvo): 24 dB(A)

Tekninen kuvaus

SNR-arvo (vaimennusarvo)	24 dB(A)
Sarja	Peltor™
Tuotetyyppi	Umpinainen kuulosuojain

Tarvikkeet

Säilytyslaatikko	096920
------------------	--------

Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 100 V Väri GRAPHIC	097910 GRAPHIC
Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 10 V Väri BLACK	097905 BLACK
Hygieeniset imutyynyt Peltor™ clean	097304
Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 9100X Väri BLACK	097912 BLACK
Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 100 V Väri BLACK	097910 BLACK
Meluosoitin NI100	097305